

Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные торговой марки «TECHNOGLOVES» для защиты от вибрации, от механических воздействий и общих производственных загрязнений

**TECHNO
GLOVES**

ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ VIBE 8.508

ТО 14.12.30-17385659-078-2022

EAC

ТР ТС 019/2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перчатки защитные кроеные из микрофибры (нейлон, полиуретан) с силиконовой отделкой и полиэфирной ткани; с защитными антивибрационными силиконовыми вкладышами в области ладони и пальцев

Защитные свойства:

Мв – от вибрации (тип 2А, тип 2Б);
Ми – от механических воздействий (истирание).



Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом (декларацией) соответствия

Применение: для сохранения защитных свойств - рекомендуется эксплуатировать в чистом состоянии. Перед началом эксплуатации - провести осмотр изделия на его целостность. При уходе за изделием необходимо соблюдать рекомендации по уходу. Не рекомендуется использовать поврежденные, загрязненные или изношенные перчатки, а также те, которые по внешним признакам, могли изменить свои защитные свойства.

Перчатки изготавливаются следующих размеров: 9, 10, 11. На маркировке перчаток указывается фактический размер изделия.

Требования к виброзащитным свойствам перчаток по ГОСТ 12.4.002-97:

Тип перчаток	Толщина защитной прокладки, мм, не более	Усилие нажатия, Н, не более	Эффективность, дБ, на частотах Гц, не менее							
			8	16	31,5	63	125	250	500	1000
2А	8	100	1	1	2	2	3	4	5	6
2Б	8	200	+	+	1	2	2	3	3	5

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019:

EN 388  ABCDE	Эксплуатационные уровни											
	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5		
A	Стойкость к истиранию (циклов)	100	500	2000	8000	-	-	-	-	-		
B	Стойкость к порезам (показатель)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	-	-	-	-		
C	Сопrotивление разрыву (Н)	10	25	50	75	-	-	-	-	-		
D	Сопrotивление проколу (Н)	20	60	100	150	-	-	-	-	-		
E	ISO 13997 : TDM-100 тест X = Не тестированы TDM: сопротивление порезу (Н)	A		B		C		D		E		F
		2		5		10		15		22		30

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за защитные свойства и внешний вид изделия, в случае если оно подвергалось стирке или обработке (уходу).

Ограничения по состоянию здоровья: не рекомендуется эксплуатация перчаток при наличии заболеваний суставов, твердых и мягких тканей кистей рук, а также в случае индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия.

Условия хранения: перчатки должны храниться в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха не более 50-60%. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Перчатки следует хранить с товарами схожей товарной группы.

Условия транспортировки: Перчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантии изготовителя: Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

Срок годности – 5 лет при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок эксплуатации.

Срок эксплуатации зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.
Дата окончания срока годности указана в формате мм.гггг на маркировке изделия и упаковке.

Утилизация перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

Изделия утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

При уходе за изделием необходимо соблюдать рекомендации изготовителя, указанные в маркировке.

При ношении во влажную погоду изделие рекомендуется просушить в расправленном состоянии на расстоянии не менее 50 см от источника тепла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:



Изготовитель:
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Россия, 125476, г. Москва, ул. В. Петушкова, д. 7,
тел./факс: +7 (495) 787-9030
www.technoavia.ru

Сделано в Китае